



WOHX 06T302 dešininė, W01, Rūšis: P25M

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268900 P25M
GTIN	4047109057111
Produktų klasė	24T

Aprašymas

WOHX 06T302 dešininė P25M Kietlydinys: P25M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	P25M
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 06T302 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W01
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui