

**WOHX 05T302 dešininė, W01, Rūšis: BK6425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Produktų klasė	24T

Aprašymas

WOHX 05T302 dešininė BK6425 Kietlydinys: BK6425

Drožlialaužis: G12

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Papildomas naudojimas	M
Ašmenys	HM

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	BK6425
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Drožlialaužis	G12
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 05T302 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W01
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui