



Keičiama tekimo plokštelė WOHX 080402, dešininis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Produktų klasė	24T

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Rūšis	BK6425
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Drožlialaužis	G12
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Papildomas naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min

Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 080402 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W01
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui