

 KOMET
**TOGX 06T102 neutrali, W57, Rūšis: BK8430****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

TOGX 06T102 neutrali BK8430 Kietlydinys: BK8430

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Kietlydinys	BK8430

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOGX 06T102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W57
Priekinis kampas	14 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui