


**WOHX 080402 dešininė, W01, Rūšis: P25M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

WOHX 080402 dešininė P25M Kietlydinys: P25M  
Drožlialaužis: G12  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min  
Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Kietlydinys	P25M
Drožlialaužis	G12
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 080402 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W01
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui