



WOHX 060302 dešininė, W00, Rūšis: K10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268897 K10
GTIN	4047109055926
Produktų klasė	24T

Aprašymas

WOHX 060302 dešininė K10 Kietlydinys: K10

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 300 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Papildomas naudojimas	N
Kietlydinys	K10
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	300 - 500 m/min
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 m/min

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 060302 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W00
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui