


TOHX 090202 dešininė, W30, Rūšis: BK6425

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268873 BK6425
GTIN	4047109224995
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 090202 dešininė BK6425 Kietlydinys: BK6425

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Papildomas naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Ašmenys	HM

Kietlydinys	BK6425
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090202 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui