


**TOHX 06T102 dešininė, W30, Rūšis: BK6425**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268871 BK6425
GTIN	4047109224834
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

TOHX 06T102 dešininė BK6425 Kietlydinys: BK6425

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Papildomas naudojimas	M
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min

Kietlydinys	BK6425
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 06T102 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui