

**WOHX 08T302 dešininė, W00, Rūšis: P25M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

WOHX 08T302 dešininė P25M Kietlydinys: P25M

Drožlialaužis: G12

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Kietlydinys	P25M
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	G12
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Papildomas naudojimas	M
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 08T302 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W00
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui