

 KOMET
**TOHX 06T102 kairinė, W30, Rūšis: BK6425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

TOHX 06T102 kairinė BK6425 Kietlydinys: BK6425

Drožlialaužis: G06

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	BK6425
Drožlialaužis	G06
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Papildomas naudojimas	M
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 06T102 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui