

 KOMET
TOHX 06T102 kairinė, W30, Rūšis: BK8425**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 06T102 kairinė BK8425 Kietlydinys: BK8425
 Drožlialaužis: G12
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 260 m/min
 Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 160 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	BK8425
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 160 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	G12
Ašmenys	HM
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 260 m/min

Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 06T102 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui