

 **KOMET**
**TOHX 06T102 kairinė, W30, Rūšis: P25M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

TOHX 06T102 kairinė P25M Kietlydinys: P25M

Drožlialaužis: G12

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Ašmenys	HM
Papildomas naudojimas	M
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	P25M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Drožialaužis	G12
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 06T102 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui