



Kelnės su petnešomis Newark, juodos, Dydis DE: 50L



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091591 50L

GTIN

5707209833907

Produktų klasė

04I

Aprašymas

Modelis:

Mascot® INDUSTRY. Klasikinių, pramonei skirtų drabužių linija, vienspalviai su kontrastingomis siūlėmis. Tvirti ir neplyštantys dėl trigubų siūlių. Sukurta pramoninėms skalbykloms. Tiekiami skirtingų spalvų ir medžiagų.

Kelnės su reguliuojamomis petnešomis ir liemeniu.

- **Vidinė kišenė su lipuku.**
- **Kišenė ant krūtinės su paslėptomis spaudėmis.**
- **Reguliuojamo aukščio kišenė kelių pagalvėlėms.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091809.**

Aprašymas:

Ergonomiška klešnių forma.

- **Su užtrauktuku.**
- **Priekinės ir užpakalinės kišenės su antkišniais ir paslėptomis spaudėmis.**
- **Kišenė ant klešnės su antkišniu ir paslėptomis spaudėmis.**
- **Sustiprinta kišenė liniuotei.**

Pastaba:

Dyd. 46L – 56L ploniems dydžiams. **Dyd. 46S – 56S** sumažintiems dydžiams.

Galima užsakyti ir kitos spalvos, dydžio ar medžiagos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Kombinezonas, mėlynos spalvos Nr. 091592.

Techninis aprašymas

Dydis DE	50L
Serija	INDUSTRY
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	270 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	juodos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

Priedai

Kelių pagalvėlės Waterloo1 porų Tipas KNEE	091809 KNEE
--	-------------