

Garant**Precizinių replių elektronikai rinkinys 3 vnt., Replių skaičius: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	700157 3
GTIN	4045197976451
Produktų klasė	71A

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (62– 64 HRC), žiaunos su lygiu paviršiumi. Paviršius matinis, su įmontuotu, reguliuojamu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba, keičiama spyruoklė patogesniai naudojimui. **2K rankenų** apvalkalais iš antistatinio plastiko. **Tinka ESD**. Pjovimo briaunos tiksliai užgalastos.

Apdirbama medžiaga:

CNC apdirbtas rutulinių guolių plienas su tiksliais tolerancijos ribomis.

Tiekimo sudėtis:

1 šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726250 (viršūnės galva): dyd. 125

1 skersinio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726210 (standartinė galva): dyd. 125

1 smailios replės elektronikai Nr. 727170: Dyd. 140

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Replių skaičius	3
elektrostatinė savybė	EGB/ESD

Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Pjovimo briaunos nuožula	maža nuosklemba
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės

Priedai

Sisteminė dėžė Tipas 3	630315 3
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, standartinė galvutė Visas ilgis 125 mm	726210 125
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios Visas ilgis 125 mm	726250 125
Smailios žnyplės elektronikai Visas ilgis 140 mm	727170 140