

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, standartinė galvutė, FW, Visas ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726210 125
GTIN	4045197976482
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Pjovimo briaunos grūdintos indukcinio būdu (62 – 64 HRC). Paviršius matinis, su įmontuotu, reguliuojamu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba keičiama spyruoklė patogesniai naudojimui. **2K** rankenų apvalkalai iš antistatinės medžiagos. **Tinka darbui su elektronika.** Pjovimo briaunos tiksliai užgalastos.

Apdirbama medžiaga:

CNC apdirbtas rutulinių guolių plienas su tiksliais tolerancijos ribomis.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	12 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,6 mm
visas ilgis	125 mm
Pjovimo briaunos ilgis	11,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	maža nuosklemba
Produkto pavadinimo požymis	FW
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

