

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios, KW, Visas ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726250 125
GTIN	4045197976604
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (62 – 64 HRC). Paviršius matinis, su įmontuotu, reguliuojamu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba keičiama spyruoklė patogesniai naudojimui. **2K** rankenų apvalkalai iš antistatinės medžiagos. **Tinka ESD.** Pjovimo briaunos tiksliai užgalastos.

Apdirbama medžiaga:

CNC apdirbtas rutulinių guolių plienas su tiksliais tolerancijos ribomis.

Techninis aprašymas

visas ilgis	125 mm
Pjovimo briaunos ilgis	10 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,1 - 1 mm
Galvutės plotis	10 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Produkto pavadinimo požymis	KW
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

