



Skaitmeninis slankmatis „Ultra Light“, Matavimo diapazonas: 2000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415542 2000
GTIN	7640125712728
Produktų klasė	46A

Aprašymas

Modelis:

Itin lengvi slankmačiai. Matavimo skalė iš tuščiavidurio aliuminio profilio, sutvirtinta dvejais grūdintais ir nušlifuotiems plieniniams strypams. Labai didelis LCD ekranas su 20 mm aukščio skaitmenimis. Išorinių matavimų briaunos iš nerūdijančio grūdinto plieno su titano danga. Matavimo jėgos ribotuvas pastovios matavimo jėgos išlaikymui (7,5 - 11,5 N). Keičiami cilindriniai antgaliai vidiniams matavimams. Funkcijos: Preset, Max-/Min-, Delta, viršutinės ir apatinės tolerancijos žymos.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032 ir 2 kaiščiais ant antgalio.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	202 mm
Kalibravimas	A1
LCD ekrano skaitmenų dydis	20 mm
Baterijų kiekis	1
Matavimo ribos	0 - 2000 mm
Leistina paklaida	0,12 mm

Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Svoris	2,5 kg
Norma	Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 2000 mm	021000 2000
--	-------------

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------