



Skaitmeninis slankmatis „Ultra Light“, Matavimo diapazonas: 1000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415542 1000
GTIN	7640125712452
Produktų klasė	46A

Aprašymas

Modelis:

Itin lengvi slankmačiai. Matavimo skalė iš tuščiavidurio aliuminio profilio, sutvirtinta dvejais grūdintais ir nušlifuotais plieniniais strypais. Labai didelis LCD ekranas su 20 mm aukščio skaitmenimis. Išorinių matavimų briaunos iš nerūdijančio grūdinto plieno su titano danga. Matavimo jėgos ribotuvas pastovios matavimo jėgos išlaikymui (7,5 - 11,5 N). Keičiami cilindriniai antgaliai vidiniams matavimams. Funkcijos: Preset, Max-/Min-, Delta, viršutinės ir apatinės tolerancijos žymos.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032 ir 2 kaiščiais ant antgalio.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,05 mm
Norma	Gamykliniai standartai
LCD ekrano skaitmenų dydis	20 mm
Antgalių ilgis	202 mm
Svoris	1,8 kg
Kalibravimas	A1

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,0005 in
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo ribos	0 - 1000 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------