



Pirštinių pora KryTech 563, Pirštinių dydis: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094470 9
GTIN	3245425634196
Produktų klasė	04P

Aprašymas

Modelis:

KryTech 563. **Universaliems darbams ir tokiems, kuriems reikia pirštų jautrumo**, sausoje ir nelabai purvinoje aplinkoje. Labai atsparios alyvoms ir tepalams. Tvirta nitrilo danga užtikrina ilgą naudojimą. Ypač tinka meto presavimui, darbui su skardomis, mechaniniams techninės priežiūros darbams.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Apsaugos klasė nuo įpjovimų: B

Spalva: juoda / pilka

be silikono: taip

Techninis aprašymas

Svoris	37 g
be silikono	taip
Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai

Imti drėgniems daiktams	gerai
Tinkama forma	labai gerai
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
Lietimo pojūtis	labai gerai
Apsauga nuo karščio	nėra
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Be DMF	taip
Kvėpuoja	gerai
EN 388 Atsparumas dilimui	4
EN 388 Atsparumas pradūrimui	3
Pirštinių dydis	9
EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
EN 388:2016	4343B
Pagrindo medžiaga	PEHD
Danga	Nitrilinės
Pritaikymo sritys	Universalus
Spalva	juoda / pilka
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės