

**Ansell****Pirštinių pora ActivArmr Hycron® 27-607, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094430 11

GTIN

10076490498792

Produktų klasė

04P

**Aprašymas****Modelis:**

ActivArmr Hycron® serija. **Tvirtos pirštinės** iš medvilninio džersio su nitrilo danga darbams, kuriems keliami dideli reikalavimai. Atsparios dirbant su aštriomis ir abrazyviomis medžiagomis. Tvirtesnės ir lankstesnės už PVC, tris kartus ilgiau laiko, negu sunkios odinės pirštinės.

**Veiksmingas tepalo ir alyvos barjeras.** Puikiai tinka stambioms ketaus detalėms, plastikinėms formų dalims, plieno strypams, lakštiniam plienui, galingam kabeliui, statybinėms medžiagoms, medienos žaliavai.

Su megzta juosta ir 3/4 danga geresniam oro pralaidumui išlaikyti.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pirštinių dydis

11

Imti drėgniems daiktams

gerai

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Be DMF                    | ne                     |
| Imti alyvuotiems daiktams | gerai                  |
| Lietimo pojūtis           | vidutiniškai           |
| Apsauga nuo karščio       | nėra                   |
| Kvėpuoja                  | vidutiniškai           |
| be silikono               | taip                   |
| Dangos medžiaga           | Nitrilinės             |
| Tinkama forma             | gerai                  |
| Serija                    | Hycron®                |
| Pirštinių rūšis           | Universalios pirštinės |
| Apsaugos kategorija       | Kategorija II          |
| Turinys                   | 12                     |
| Pirštinių savybės         | Be silikono            |
| Pirštinių savybės         | be latekso             |
| EN 388                    | 4221X                  |
| Pagrindo medžiaga         | Medvilnė               |
| Danga                     | Nitril                 |
| Dangos variantai          | 3/4-danga              |
| Pritaikymo sritys         | Heavy Duty             |
| Ilgis                     | 246 mm                 |
| Spalva                    | mėlynas žiedas         |
| Svoris                    | 57 g                   |
| Paskirtis                 | daugkartin.            |
| Medžiaga                  | Nitril                 |
| Produkto rūšis            | Universalios pirštinės |