

Garant**Plaktukas guminiiais sudėtiniais antgaliais, juodi, Korpuso Ø / medžiaga: 30Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752500 30G
GTIN	4045197976581
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Plaktukas be atatranksos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	300 mm
Koto ilgis	260 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	92 mm
Svoris be antgalių	228 g
Antgalių smūginės plokštumos Ø	30 mm
Spalva	juodi
be atatranksos	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 30 mm

752530 30

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 30

752540 30

Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 30

752550 30

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 30

752560 30