

Garant**Plaktukas guminiiais sudėtiniais antgaliais, juodi, Korpuso Ø / medžiaga: 50Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752500 50G
GTIN	4045197977403
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Plaktukas be atatrankos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	380 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	50 mm
Svoris be antgalių	785 g
Koto ilgis	310 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	138 mm
Spalva	juodi
be atatrankos	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

Priedai

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 50

752540 50

Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 50

752550 50

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 50 mm

752530 50

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 50

752560 50