

**Garant****Plaktukas guminiiais sudėtiniais antgaliais, juodi, Korpuso Ø / medžiaga: 60Gmm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 752500 60G    |
| GTIN             | 4045197977410 |
| Produktų klasė   | 71D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Plaktukas be atatrankos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

**Paskirtis:**

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

**Techninis aprašymas**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Bendras ilgis                    | 410 mm |
| Koto ilgis                       | 335 mm |
| Svoris be antgalių               | 940 g  |
| Galvutės ilgis su antgaliais     | 149 mm |
| Antgalių smūginės plokštumos Ø   | 60 mm  |
| Spalva                           | juodi  |
| be atatrankos                    | taip   |
| Galimi įvairūs antgalių deriniai | taip   |

Produkto rūšis

Plaktukas

**Priedai**

Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 60

752550 60

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 60

752560 60

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 60

752540 60

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 60 mm

752530 60