

Garant**Plaktukas guminiiais sudėtiniais antgaliais, juodi, Korpuso Ø / medžiaga: 40Gmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 752500 40G |
| GTIN | 4045197976598 |
| Produktų klasė | 71D |

Aprašymas**Modelis:**

Plaktukas be atatrankos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bendras ilgis | 330 mm |
| Antgalių smūginės plokštumos Ø | 40 mm |
| Svoris be antgalių | 418 g |
| Galvutės ilgis su antgaliais | 116 mm |
| Koto ilgis | 275 mm |
| Spalva | juodi |
| be atatrankos | taip |
| Galimi įvairūs antgalių deriniai | taip |

Produkto rūšis

Plaktukas

Priedai

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 40

752560 40

Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 40

752550 40

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 40

752540 40

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 40 mm

752530 40