

Garant**Plaktukas su plastikiniais antgaliais, raudoni, Korpuso Ø / medžiaga: 40Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752510 40G
GTIN	4045197977007
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Plaktukas be atatrakos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

Techninis aprašymas

Antgalių smūginės plokštumos Ø	40 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	116 mm
Svoris be antgalių	418 g
Koto ilgis	275 mm
Bendras ilgis	330 mm
Spalva	raudoni
be atatrakos	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

Priedai

Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 40

752550 40

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 40 mm

752530 40

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 40

752560 40

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 40

752540 40