

Garant**Plaktukas su nailoniniais antgaliais, balti, Korpuso Ø / medžiaga: 40Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752520 40G
GTIN	4045197978042
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Plaktukas be atatranksos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis su antgaliais	116 mm
Bendras ilgis	330 mm
Svoris be antgalių	418 g
Koto ilgis	275 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	40 mm
Spalva	balti
be atatranksos	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 40 mm

752530 40

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 40

752540 40

Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 40

752550 40

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 40

752560 40