

**Garant****Plaktukas su nailoniniais antgaliais, balti, Korpuso Ø / medžiaga: 80Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752520 80G
GTIN	4045197978073
Produktų klasė	71D

**Aprašymas****Modelis:**

Plaktukas be atatranksos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

**Paskirtis:**

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

**Techninis aprašymas**

Antgalių smūginės plokštumos Ø	80 mm
Koto ilgis	400 mm
Svoris be antgalių	1895 g
Galvutės ilgis su antgaliais	175 mm
Bendras ilgis	500 mm
Spalva	balti
be atatranksos	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

**Priedai**

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 80

752560 80

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 80

752540 80

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 80 mm

752530 80