

**Garant****Plaktukas su nailoniniais antgaliais, balti, Korpuso Ø / medžiaga: 60Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752520 60G
GTIN	4045197978066
Produktų klasė	71D

**Aprašymas****Modelis:**

Plaktukas be atatranksos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

**Paskirtis:**

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

**Techninis aprašymas**

Antgalių smūginės plokštumos Ø	60 mm
Bendras ilgis	410 mm
Koto ilgis	335 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	149 mm
Svoris be antgalių	940 g
Spalva	balti
be atatranksos	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

**Priedai**

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 60 mm

752530 60

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 60

752560 60

Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 60

752550 60

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 60

752540 60