

**Garant****Plaktukas su plastikiniais antgaliais, raudoni, Korpuso Ø / medžiaga: 50Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752510 50G
GTIN	4045197977014
Produktų klasė	71D

**Aprašymas****Modelis:**

Plaktukas be atatrakos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

**Paskirtis:**

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

**Techninis aprašymas**

Koto ilgis	310 mm
Bendras ilgis	380 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	138 mm
Svoris be antgalių	785 g
Antgalių smūginės plokštumos Ø	50 mm
Spalva	raudoni
be atatrakos	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

**Priedai**

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 50 mm

752530 50

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 50

752560 50

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 50

752540 50

Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 50

752550 50