

Garant**Plaktukas su plastikiniais antgaliais, raudoni, Korpuso Ø / medžiaga: 30Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752510 30G
GTIN	4045197976390
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Plaktukas be atatrakos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

Techninis aprašymas

Koto ilgis	260 mm
Bendras ilgis	300 mm
Svoris be antgalių	228 g
Galvutės ilgis su antgaliais	92 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	30 mm
Spalva	raudoni
be atatrakos	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

Priedai

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 30

752540 30

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 30

752560 30

Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 30

752550 30

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 30 mm

752530 30