

**Garant****Plaktukas su plastikiniais antgaliais, raudoni, Korpuso Ø / medžiaga: 60Gmm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	752510 60G
GTIN	4045197977021
Produktų klasė	71D

## Aprašymas

### Modelis:

Plaktukas be atatranks su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

### Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

### Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

## Techninis aprašymas

Antgalių smūginės plokštumos Ø	60 mm
Svoris be antgalių	940 g
Galvutės ilgis su antgaliais	149 mm
Bendras ilgis	410 mm
Koto ilgis	335 mm
Spalva	raudoni
be atatranks	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

**Priedai**

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 60	752540 60
Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 60	752560 60
Vidutinio kietumo plastikinis antgalis Plaktukui 60	752550 60
Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 60 mm	752530 60