

Garant**Siaurapjūklis pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 1155CHM****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	588600 1155CHM
GTIN	4045197977342
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Siaurapjūklis pjūkleliai **metalui. Kietlydinio dantys**, pjauna net ir esant didžiausioms apkrovoms ir lanksčiai atraminei plokštei.

Pastaba:

Sumažinkite eigos dažnį, pjaukite be švytavimo, naudokite aušinimo skystį.

Techninis aprašymas

Pavadinimas	1155CHM
Plokštelės ilgis	225 mm
Pjūklelių skaičius	1
Dantų žingsnis	3 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
Pjūklelių medžiaga	HM
Pjovimo būdas	tiesus pjūvis, greitas (rupus)
Pjovimo būdas	pjūvis labai tiksliai kampas
Lakšto storis (perforuoto lakšto)	4-12 mm
Metalo profilis (atviras)	< 175 mm
pavaros mechanizmas	Tiesinis pjūklas
Produkto rūšis	Siaurapjūklis pjūklelis

