

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 150×20×32, Tipas: NK36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596200 NK36
GTIN	9003171475746
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai**, keraminiu pagrindu. Labai žemas galinis ir radialinis mušimas, didžiausias darbinis greitis 40 m/s. **Universalūs** dviguboms šlifavimo staklėms, užvartų nuėmimui, įrankių galandimui, papildomam šlifavimui.

**Paskirtis:**

Konstruktiniam ir silpnai legiruotajam plienui bei ketui.

**Specifikacija:**

**Korundas**, pilkai mėlynas, kiečio laipsnis M.

**Tiekimo sudėtis:**

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

**Pastaba:**

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

**Techninis aprašymas**

Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Smulkumo laipsnis	rupus
Grūdėtumas	36
Specifikacija	Korundas, pilkai mėlynas, kiečio laipsnis M
Šlifavimo būdas	Galastuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	25 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	20 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	16 mm
Forma	1
Disko Ø D	150 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	150×20×32
Kiaurymės Ø H	32 mm
Produkto rūšis	Galastuvo / tekėlo diskas