

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 200×25×51, Tipas: SC46****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Labai žemas galinis ir radialinis mušimas, didžiausias darbinis greitis 40 m/s. **Universalūs** dviguboms šlifavimo staklėms, užvartų nuėmimui, įrankių galandimui, papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Aliuminiui ir spalvotiesiems metalams.

Specifikacija:

Silicio karbidas, žalias, kiečio laipsnis H.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Grūdėtumas	46

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Specifikacija	Silicio karbidas, žalias, kiečio laipsnis H
Šlifavimo būdas	Galąstuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	32 mm
Forma	1
Disko Ø D	200 mm
Disko plotis T	25 mm
Produkto pavadinimo požymis	200×25×51
Kiaurymės Ø H	51 mm
Produkto rūšis	Galąstuvo / tekėlo diskas