



Nuimtuvas su dviem griebtuvais ir greitojo fiksavimo reguliatoriumi, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880400 1
GTIN	4021176644771
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su rantiytąja rankenėle **greitai ir be įrankių atlaisvinti ir pareguliuoti** griebtuvų kojeles.

Paskirtis:

Universalus įtaisas nuimti guolius, krumpliaračius ir pan. **Galima naudoti kaip išorinį ir kaip vidinį nuėmiklį.**

Išorinio suspaudimo dydis: 30 - 90 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 70 - 140 mm

Užveržimo gylis iki: 100 mm

Galia: 4,5 t

Techninis aprašymas

Vidinio suspaudimo dydis	70 - 140 mm
Užveržimo gylis iki	100 mm
Galia	4,5 t
Išorinio suspaudimo dydis	30 - 90 mm

maksimalus sukimo momentas	80 Nm
lšorinis 6-briaunis	17 mm
Kablių skaičius	2
Svoris	1,27 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais