



Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 400×100×127, Tipas: A46



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 590692 A46 |
| GTIN | 9003172029931 |
| Produktų klasė | 53Y |

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.

Plokščiojo šlifavimo diskai, **šlifavimo plotis 100 mm**, efektyviam didelių matmenų detalių apdirbimui.

- **Diską galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o keisti jį reikia žymiau rečiau.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Jei apdirbant medžiagas formuojasi ilgos drožlės, būtinas aušinimas emulsija.**

7 forma su išėma abiejose pusėse.

Paskirtis:

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**

- **Būtinamas aušinimas emulsija, medžiagu, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinamas geras aušinimas tepalu.**

Specifikacija:**89A462I8AV.****Pastaba:**

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Forma: 7

Išėmos gylis G 2: 10 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Šlifavimo būdas | Plokščiasis šlifavimas |
| Specifikacija | 89A462I8AV |
| Forma | 7 |
| Disko Ø D | 400 mm |
| Disko plotis T | 100 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 400×100×127 |
| Kiaurymės Ø H | 127 mm |
| Išėmos Ø P | 190 mm |
| Išėmos gylis F 1 | 40 mm |
| Išėmos gylis G 2 | 10 mm |
| Produkto rūšis | Plokščiojo šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |

| | |
|----------------|---------------|
| Uni | ribotai tinka |
| drėgnas, maks. | tinka |