



Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 600×100×304, Tipas: A46



Užsakymo data

Užsakymo numeris	590696 A46
GTIN	9003172052588
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Būtinai aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinai geras aušinimas tepalu.**

Plokščiojo šlifavimo diskai, **šlifavimo plotis 100 mm**, efektyviam didelių matmenų detalių apdirbimui.

7 forma su išėma abiejose pusėse.

Paskirtis:

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**

- Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
- Būtinai aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinas geras aušinimas tepalu.

Specifikacija:**93A461I9AV.****Pastaba:**

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Forma: 7

Išėmos gylis G 2: 15 mm

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Specifikacija	93A461I9AV
Forma	7
Disko Ø D	600 mm
Disko plotis T	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	600×100×304
Kiaurymės Ø H	304 mm
Išėmos Ø P	390 mm
Išėmos gylis F 1	15 mm
Išėmos gylis G 2	15 mm
Produkto rūšis	Plokščiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
drėgnas, maks.	tinka