




Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 250×25×76,2, Tipas: A60



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 591720 A60 |
| GTIN | 9003176643898 |
| Produktų klasė | 53Y |

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.

Našios serijos su korundu įrankiai **daug patvaresni, užtikrina geresnę pjovimo** ir aušinimo kokybę. Puikiai tinka legiruotajam, grūdintam plienui, INOX ir HSS, kurių kietis nuo 60 HRC.

Naujos kartos CBN šlifavimo diskai VIB STAR padengti abrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis.

- **Diskus galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o juos keisti reikia žymiai rečiau.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Medžiagoms, kurių apdirbimo metu susidaro ilgos drožlės, būtinas geras aušinimas emulsija.**

Paskirtis:

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**

- **Būtinasis aušinimas emulsija, medžiagu, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinasis geras aušinimas tepalu.**

Specifikacija:**454A60J10V3.****Pastaba:**

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Taip pat tinka išoriniam cilindriniam šlifavimui.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Šlifavimo būdas | Plokščiasis šlifavimas |
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdėliai (CER) |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Specifikacija | 454A60J10V3 |
| Forma | 1 |
| Disko Ø D | 250 mm |
| Disko plotis T | 25 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 250×25×76,2 |
| Kiaurymės Ø H | 76,2 mm |
| Produkto rūšis | Plokščiojo šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

