


**Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 400×50×127, Tipas: A60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	591735 A60
GTIN	9003176643973
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.

- **Diskus galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o juos keisti reikia žymiai rečiau.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Medžiagoms, kurių apdirbimo metu susidaro ilgos drožlės, būtinas geras aušinimas emulsija.**

Našios serijos su korundu įrankiai **daug patvaresni, užtikrina geresnę pjovimo** ir aušinimo kokybę. Puikiai tinka legiruotajam, grūdintam plienui, INOX ir HSS, kurių kietis nuo 60 HRC.

Naujos kartos CBN šlifavimo diskai VIB STAR padengti abrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis.

Specifikacija:

SD83A60II7PVK8F

Pastaba:

Taip pat tinka išoriniam cilindriniam šlifavimui.

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Specifikacija	454A60J10V3
Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Specifikacija	SD83A60II7PVK8F
Forma	1
Disko Ø D	400 mm
Disko plotis T	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	400×50×127
Kiaurymės Ø H	127 mm
Produkto rūšis	Plokščiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		