

**Honeywell****Pirštinių pora Polytril™, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094370 7
GTIN	3603835500034
Produktų klasė	09A

**Aprašymas****Modelis:**

Polytril™. Pirštinės su nitrilo danga darbui su mažomis dalimis tepaluotoje, drėgnoje ir purvinoje aplinkoje.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Imti drėgniems daiktams	gerai
Apsauga nuo karščio	nėra
Lietimo pojūtis	gerai
Tinkama forma	labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai
Kvėpuoja	gerai

Dangos medžiaga	Nitrilinės
Pirštinių dydis	7
Be DMF	ne
Gamintojo pavadinimas	Polytril
Serija	Polytril™
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	10
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	poliamidas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	220 - 260 mm
Spalva	balta / pilka
Svoris	36-50 g
Mezgimo technologija	13G
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	1
Produkto rūšis	Universalios pirštinės