



## Nuimtuvas su dviem griebtuvais ir greitojo fiksavimo reguliatoriumi, Tipas: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	880400 10
GTIN	4021176644856
Produktų klasė	83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Su rantiąja rankenėle **greitai ir be įrankių atlaisvinti** ir **pareguliuoti** griebtuvų kojeles.

#### Paskirtis:

Universalus įtaisas nuimti guolius, krumpliaračius ir pan. **Galima naudoti kaip išorinį ir kaip vidinį nuėmiklį.**

Išorinio suspaudimo dydis: 30 - 120 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 70 - 180 mm

Užveržimo gylis iki: 100 mm

Galia: 4,5 t

### Techninis aprašymas

Galia	4,5 t
Vidinio suspaudimo dydis	70 - 180 mm
Užveržimo gylis iki	100 mm
Išorinio suspaudimo dydis	30 - 120 mm

maksimalus sukimo momentas	80 Nm
lšorinis 6-briaunis	17 mm
Kablių skaičius	2
Svoris	1,44 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais