



Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880930 1
GTIN	4021176923777
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**), tvirta traversa ir galingu sukliu. Norimas užspaudimo tarpas nustatomas paprasčiausiai perstumiant griebtuvus.

Paskirtis:

Greitai bet kokiam užspaudimo tarpui nustatomas nuėmiklis krumpliaračiams, guoliams, diskams ir pan.

Išorinio suspaudimo dydis: 100 - 100 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 55 - 105 mm

Užveržimo gylis iki: 100 mm

Galia: 4 t

Techninis aprašymas

Vidinio suspaudimo dydis	55 - 105 mm
Išorinio suspaudimo dydis	100 - 100 mm
Užveržimo gylis iki	100 mm
Galia	4 t

Išorinis 6-briaunis	17 mm
Kablių skaičius	2
Svoris	1,18 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais