



## Hidraulinis presas, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	881800 1
GTIN	4021176005053
Produktų klasė	83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Plieninis korpusas su hidrauliniu mechanizmu ir automatine grįžtamąja eiga. Paprastas naudojimas: presas dedamas tarp nuėmiklio suklio ir veleno. Presas prispaudžiamas nuėmiklio sukliu ir tada priveržiamas preso suklys (aktyvuojamas hidraulinis mechanizmas). Jeigu neužtenka jėgos, tada - preso suklys atlaisvinamas - ir veiksmas pakartojamas.

#### Paskirtis:

Visų rūšių mechaninių nuėmimo įtaisų, pradedant nuo 3 dydžio, suspaudimo galios padidimui. Tokiu būdu lengvai nuimamos net ir labai tvirtai įstrigusios detalės.

Konstruktinis aukštis: 62 mm

Kėlimo cilindro Ø: 14 mm

Korpuso Ø: 37 mm

Kėlimas: 10 mm

maksimalus leistinas sūkio momentas: 35 Nm

maksimali leistina nuėmimo jėga: 100 kN

### Techninis aprašymas

Konstruktinis aukštis	62 mm
maksimali leistina nuėmimo jėga	100 kN
maksimalus leistinas sūkio momentas	35 Nm

Kėlimo cilindro Ø	14 mm
Korpuso Ø	37 mm
Kėlimas	10 mm