



## Elektronikai skirtos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos iki veidrodinio blizgesio, apvali galvutė, FW, Visas ilgis: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	726429 115
GTIN	4003773018568
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

**Modelis:**

Paviršius nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio, todėl chromo dalelės neatsilupa ir nesukelia trukdžių. Stabilus, perdurtas ir lankstus lankstas. Dviguba spyruoklė atsidaro švelniai ir tolygiai. Rankenos padengtos plastikumu.

**Paskirtis:**

Tiksliam pjovimui, pvz., elektronikos ir tiksliosios mechanikos darbams.

**Standartas:**

DIN ISO 9654

**Apdirbama medžiaga:**

Rutuliniams guoliams skirtas plienas, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu.

### Techninis aprašymas

Galvutės plotis	11 mm
Pjovimo briaunos ilgis	14 mm
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki Ø	0,3 - 1,2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	0,3 - 0,6 mm
visas ilgis	15 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,3 - 1,6 mm
Pjovimo briaunos nuožula	maža nuosklemba

Medžiaga	Rutulinių guolių plienas
Galvutės forma	apvali
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	su plastiko dangą
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Paviršius	poliruotas iki veidrodinio blizgesio
Produkto pavadinimo požymis	FW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės