

**Smailios replės elektronikai, lenktos 45°, Visas ilgis: 145mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	727192 145
GTIN	4003773039396
Produktų klasė	73F

**Aprašymas****Modelis:**

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dviguba spyruoklė su maža trintimi atidaro švelniai ir tolygiai. Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų.

Rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

**Paskirtis:**

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tikslojoje mechanikoje.

**Standartas:**

DIN ISO 9655

**Apdirbama medžiaga:**

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

**Pastaba:**

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

**Techninis aprašymas**

Galvutės plotis	12 mm
visas ilgis	145 mm
Žiaunų ilgis	35 mm
Žiočių forma	smailiais galais, lenktos 45°
Norma	DIN ISO 9655
Žiaunų modelis	vidus glotniai šlifuotas

Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Rutulinių guolių plienas
Paviršius	poliruotos iki veidrodinio blizgesio
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	Replės prailgintomis žiaunomis