



## Replės prailgintomis žiaunomis elektronikai, Visas ilgis: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	727189 115
GTIN	4003773016694
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

**Modelis:**

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dviguba spyruoklė su maža trintimi atidaro švelniai ir tolygiai. Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų.

Rankenos padengtos plastikumu.

**Paskirtis:**

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tiksliojoje mechanikoje.

**Standartas:**

DIN ISO 9655

**Apdirbama medžiaga:**

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

**Pastaba:**

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	115 mm
Žiaunų ilgis	22,5 mm
Žiaunų modelis	vidus glotniai šlifluotas
Galvutės plotis	9,5 mm
Žiočių forma	plokščias, tiesus
Norma	DIN ISO 9655

Rankena	su plastiko dangą
Medžiaga	Rutulinių guolių plienas
Paviršius	poliruotas iki veidrodinio blizgesio
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	Plokščios replės