



## Nuimtuvas su dviem griebtuvais ir greitojo fiksavimo reguliatoriumi, Tipas: 20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	880400 20
GTIN	4021176645013
Produktų klasė	83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Su rantiąja rankenėle **greitai ir be įrankių atlaisvinti** ir **pareguliuoti** griebtuvų kojeles.

#### Paskirtis:

Universalus įtaisas nuimti guolius, krumpliaračius ir pan. **Galima naudoti kaip išorinį ir kaip vidinį nuėmiklį.**

Išorinio suspaudimo dydis: 40 - 200 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 100 - 260 mm

Užveržimo gylis iki: 150 mm

Galia: 6 t

### Techninis aprašymas

Vidinio suspaudimo dydis	100 - 260 mm
Išorinio suspaudimo dydis	40 - 200 mm
Galia	6 t
Užveržimo gylis iki	150 mm

Kablių skaičius	2
Išorinis 6-briaunis	22 mm
maksimalus sukimo momentas	150 Nm
Svoris	3,315 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais