



## Trijų griebtuvų nuimtuvas su paruošiamuoju suspaudimo tarpo reguliavimu, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	880950 2
GTIN	4021176006791
Produktų klasė	83U

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirti nuimtuvai su didele suspaudimo jėga ir puikiais efektyvumo rezultatais. Reguliavimo raktu simetriškai spaudžiančius griebtuvus galima lengvai praskėsti kiek reikia. Nuimama dalis **stipriai ir tvirtai suimama, griebtuvų išvengti arba iš jų išslysti praktiškai neįmanoma.**

Tik išoriniam nuėmimui.

#### Paskirtis:

Nuimti ypač tvirtai užstrigusius rutulinius guolius, krumpliaračius, diržinius skriemulius ir panašias detales.

Išorinio suspaudimo dydis: 35 - 150 mm

Užveržimo gylis iki: 125 mm

Galia: 9 t

### Techninis aprašymas

Išorinio suspaudimo dydis	35 - 150 mm
Užveržimo gylis iki	125 mm

Galia	9 t
maksimalus sukimo momentas	190 Nm
Kablių skaičius	3
Išorinis 6-briaunis	19 mm
Svoris	1,72 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvai su trimis griebtuvais