



Nuimtuvas su dviem griebtuvais ir greitojo fiksavimo reguliatoriumi, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880400 3
GTIN	4021176645198
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su rantiąja rankenėle **greitai ir be įrankių atlaisvinti** ir **pareguliuoti** griebtuvų kojeles.

Paskirtis:

Universalus įtaisas nuimti guolius, krumpliaračius ir pan. **Galima naudoti kaip išorinį ir kaip vidinį nuėmiklį.**

Išorinio suspaudimo dydis: 65 - 250 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 180 - 340 mm

Užveržimo gylis iki: 200 mm

Galia: 8,5 t

Techninis aprašymas

Galia	8,5 t
Išorinio suspaudimo dydis	65 - 250 mm
Vidinio suspaudimo dydis	180 - 340 mm
Užveržimo gylis iki	200 mm

Kablių skaičius	2
Išorinis 6-briaunis	27 mm
maksimalus sukimo momentas	300 Nm
Svoris	7,05 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais