

Honeywell**Pirštinių pora Polytril™ Top, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094440 7 |
| GTIN | 3603835500171 |
| Produktų klasė | 09A |

Aprašymas**Modelis:**

Polytril™ Top. Pirštinės su **ištisine nitrilo dangą aplink rankos sąnarį** sunkiems darbams šlapioje ir tepaluotoje aplinkoje. Tamsi spalva – visiškai nesimato purvo. Ypač gerai tinka montavimo darbams alyvuotoje ir tepaluotoje aplinkoje, darbams lauke, kai šlapia, statyboms.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|--------------|
| Be DMF | ne |
| Kvėpuoja | nėra |
| Tinkama forma | gerai |
| Lietimo pojūtis | gerai |
| Gamintojo pavadinimas | Polytril Top |
| Apsauga nuo karščio | nėra |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Dangos medžiaga | Nitrilinės |
| Pirštinių dydis | 7 |
| Imti alyvuotiems daiktams | labai gerai |
| Imti drėgniems daiktams | labai gerai |
| Serija | Polytril™ |
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Turinys | 10 |
| Pirštinių savybės | Be DMF |
| Pirštinių savybės | Nealergizuoja odos |
| EN 388 | 4121X |
| Pagrindo medžiaga | poliamidas |
| Danga | Nitril |
| Dangos variantai | Viso paviršiaus danga |
| Pritaikymo sritys | Heavy Duty |
| Ilgis | 230 - 270 mm |
| Spalva | juodas |
| Svoris | 50-70 g |
| Mezgimo technologija | 13G |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 |
| Produkto rūšis | Universalios pirštinės |